

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.000

压线钳

状态: 2024-9-26 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.000 - 压线钳 用于套接管

用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。



特征

型号	AS 4054.000
型式	带角度的
产品描述	用于加工符合 DIN 46228 Part 1 的无绝缘套管的接线端头以及符合 DIN 46228 Part 4 的带绝缘套管的接线端头。
您的获益	导体横截面大时可节省力气 始终如一的高质量冲压 带标识的冲模工位用于精确加工相应横截面 可拆卸式棘轮
材料	高质特殊模具钢
表面	无光泽，镀铬
颜色	手柄：煤黑色和威图力量粉色
冲压	梯形压接
电缆穿引方向	对角切线
尺寸	高度: 59 mm 长度: 198 mm

特征

AWG	24 - 10
用于横截面	0.25 - 6 mm ²
包装单元	1 件
重量/包装	0.439 kg
净重	0.439
毛重	0.449
税率号	82032000
EAN	4028177807587
ETIM 8	EC000168
ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 8.0	21043811