

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.085

手动液压开孔器套件 PG 9 - PG 48

状态: 2024-9-26 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.085 - 手动液压开孔器套件 PG 9 - PG 48

手动液压开孔器套装，配有实用的钢板开孔刀头

特征

型号	AS 4055.085
型式	垂直型，带可 90° 弯曲和 360° 旋转的气缸头
产品描述	手动液压开孔器套装，配有实用的钢板开孔刀头。可加工的最大材料厚度为 2 至 3 mm。
您的获益	内置高压阀可延长模具使用寿命
供货范围	手动液压开孔器 9 个开槽金属板开孔器带 3 倍孔距 液压螺钉直径 Ø 19 mm 液压螺钉直径 Ø 9.5/19 mm HSS 手钻直径 10 mm 间隔衬套组 (3 段式结构) 塑料箱
最大可加工钢板材料厚度	2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

特征

Ø 开孔器	15.2 mm
	18.6 mm
	20.4 mm
	22.5 mm
	28.3 mm
	37 mm
	47 mm
	54 mm
	60 mm

包装单元	1 件
------	-----

重量/包装	5.85 kg
-------	---------

净重	5.85
----	------

毛重	5.951
----	-------

税率号	84678900
-----	----------

EAN	4028177807969
-----	---------------

ETIM 8	EC001085
--------	----------

ETIM 7.0	EC001085
----------	----------

ECLASS 8.0	21049046
------------	----------
