

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.554

分裂式开孔刀头，用于圆形孔

状态: 2024-9-27 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.554 - 分裂式开孔刀头，用于圆形孔用于钢板，带 3 倍分裂式刀头

用于冲压圆形切口

特征

型号	AS 4055.554
型式	带 3 倍分裂式刀头
产品描述	
供货范围	凹型模具 凸模
最大可加工钢板材料厚度	3 mm
Ø 开孔器	54 mm
说明	通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓 其他尺寸参见圆形不锈钢间隙式打孔器
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
拉紧螺栓（直径 x 长度）	19 x 75 mm
液压拉紧螺栓直径	19 mm
包装单元	1 件
重量/包装	0.628 kg
净重	0.628
毛重	0.701
税率号	82073010

特征

EAN	4028177808799
-----	---------------

ETIM 8	EC000156
--------	----------

ETIM 7.0	EC000156
----------	----------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------