


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

分裂式开孔刀头套件 M12 至 M40

状态: 2024-10-19 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.581 - 分裂式开孔刀头套件 M12 至 M40 用于钢板，带 3 倍分裂式刀头

用于冲压圆形切口

特征

型号	AS 4055.581
型式	带 3 倍分裂式刀头
产品描述	用于冲压圆形切口。需要配合螺旋板手或液压开孔器操作。
供货范围	6 个凹模 6 个凸模 带球轴承的拉紧螺栓直径 6 x 40 mm 带球轴承的拉紧螺栓直径 9.5 x 50 mm 带球轴承的拉紧螺栓直径 19 x 55 mm HSS 手钻直径 10 mm 1 瓶润滑膏 塑料箱
最大可加工钢板材料厚度	1.5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø 开孔器	12.5 mm 16.2 mm 20.4 mm 25.4 mm 32.5 mm 40.5 mm

特征

用于螺纹	M12 M16 M20 M25 M32 M40
说明	通过螺旋扳手进行加工时应使用带球轴承的拉紧螺栓
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
包装单元	1 件
重量/包装	2.28 kg
净重	2.2
毛重	2.256
税率号	82073010
EAN	4028177808843
ETIM 8	EC002121
ETIM 7.0	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
