

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.020

风扇模块

状态: 2024-9-26 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.020 - 风扇模块 用于 VX IT, TS IT

用于主动式通风。可以选择加装风扇扩展单元。连接便捷，转速调节能效高。



特征

| | |
|-----------|---|
| 型号 | SK 5503.020 |
| 型式 | 不带顶板 |
| 产品描述 | 用于主动式通风。可以选择加装风扇扩展单元。 |
| 您的获益 | 连接方便，采用 C13 设备插座 带预设的特性曲线，高效率的转速调节 国际认证和多种电压供应，可应用于世界各地 |
| 材料 | 钢板，喷漆 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 1 个风扇单元 2 个风扇 已接好线 包括安装固定件 安装说明书和简要操作说明书 |
| 气流量（自由送风） | 400 m ³ /h |
| 气流量（工作点） | 280 m ³ /h |
| 额定工作电压 | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |

特征

| | |
|---------------------------|--|
| 额定电流 最大 | 在 50 Hz 条件下: 0.7 A 在 60 Hz 条件下: 0.69 A |
| 尺寸 | 宽度: 550 mm 高度: 42 mm 深度: 340 mm |
| 适合于箱体类型 | VX IT TS IT |
| 安装可能性 | 在以下尺寸规格 (宽x深) (mm) 的 VX IT 内: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 在以下尺寸规格 (宽x深) (mm) 的 TS IT 内: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 |
| 说明 | 在 25Pa 反向压力下, 将规定的气流量降至 280 m ³ /h |
| 关于订货编号的说明 | 最多可扩展 6 个风扇 |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 20 |
| 前置熔断器 | 自动保险器/熔丝: 10 A |
| 工作温度范围 | 5 °C...55 °C |
| 噪音等级 (工作点) | 46 dB(A) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 重量/包装 | 3.8 kg |
| 净重 | 3.4 |
| 毛重 | 3.52 |
| 税率号 | 84145915 |
| EAN | 4028177966246 |
| E-Number Sweden | E7238512 |
| ETIM 7.0 | EC000320 |

特征

ECLASS 8.0

27180716

批准

批准

UL

UL + C-UL (listed)

解释

符合性声明

符合性声明 UK