

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5834.500

独立式机柜系统 SE 8

状态: 2024-10-19 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5834.500 - 独立式机柜系统 SE 8

每个钢板机柜具备稳固的框架、两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板与框架整体连接。可完全兼容于 TS 8 的内部配置，与 TS 8 产品系列融合。从 600 至 1800 mm 的机柜宽度。一次成型侧板，节省安装时间。



特征

| | |
|----|--|
| 型号 | SE 5834.500 |
| 材料 | 箱体：钢板 1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm |
| 表面 | 箱体、门和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板和底板：镀锌 |
| 颜色 | RAL 7035 |

特征

| | |
|--------------------------|---|
| 供货范围 | 箱体上面和侧面封闭 门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 安装板 底板 后板可拧出螺钉后卸下 锁：3 mm 双齿 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm 后壁，单件式 |
| 尺寸 | 宽度: 800 mm 高度: 2,000 mm 深度: 600 mm |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 699 mm x 1,896 mm |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 55 |
| 防护等级 NEMA | NEMA 12 NEMA 3R |
| IK 编码 | IK10 |
| 门数 | 1 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 重量/包装 | 142 kg |
| 净重 | 138 |
| 毛重 | 141 |
| EAN | 4028177666474 |
| E-Number Sweden | E3404388 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |

特征

ECLASS 8.0

27180101

批准

批准

UL + C-UL (listed)

解释

符合性声明

符合性声明 UK