

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.580

独立式机柜系统 SE 8

状态: 2024-10-19 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.580 - 独立式机柜系统 SE 8 防护等级 IP 66/ NEMA 4X

由于 IP 66 / NEMA 4X，具有很高的保护功能。一次成型侧板，节省安装时间。

特征

型号	SE 5850.580
产品描述	独立式机柜系统基于 TS 8 平台。TS 8 内部扩装的系统附件可以自由使用。
材料	箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm，外表拉丝 门：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，2.0 mm，外表拉丝 后板：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm，外表拉丝 底座：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，3.0 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体、后壁和门：拉丝，粒度 400 安装板：镀锌 底座，不带涂层
供货范围	箱体上面和侧面封闭 门 门铰链在右边，可换到左边 后板可拧出螺钉后卸下 安装板 底座，封闭式 锁：3 mm 双齿 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,600 mm 深度: 400 mm

特征

安装板尺寸 (宽 x 高)	499 mm x 1,496 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 66
防护等级 NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
说明	鉴于材料硬度, 我们建议在室内施工时使用内六角圆头钣金螺钉。
基本材料	不锈钢
包装单元	1 件
重量/包装	103.4 kg
净重	92.4
毛重	94.4
EAN	4028177696747
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK