


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.022 CMC III 处理单元

状态: 2024-9-1 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.022 - CMC III 处理单元

CMC III 处理单元 19"版是 CMC III 监控系统的核心单元。最多可连接 16 个外部传感器/CAN 总线连接单元。该单元可以通过以太网连接到数据网络上，通过 Web/USB 进行配置，可使用电子邮件服务器发送警报，并通过 SNMP 连接到企业的网络管理系统上。

特征

型号	DK 7030.022
型式	型式 19"
您的获益	由于冗余供电，从而具有高利用率。 通过优化空间利用和连接技术节省成本。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
作用方式	CMC III 系统的中央监控单元。 通过以太网/SNMP 直接连接设备 汇总测量数据，超过可以自由设置的极限值时向网络管理系统或控制台发出警报。
型式	Piezo 用于声学信息的信号发射器 带 NTP 的实时时钟实现时间功能
材料	塑料 铝型材，经黑色阳极氧化处理
表面	前部：光滑 箱体：织纹
颜色	箱体：RAL 7035 前面板：RAL 9005
供货范围	CMC III 处理单元 基本系统 集成式显示屏 安装组件用于在表面固定

特征

总线系统接口	RJ45 CAN 总线
报警继电器输出	1.5 mm ² 以下接线柱 (最大 24 V 直流/1 A)
移动网页	用于 Android 和 Windows phones 系统
网络接口	以太网, 根据 IEEE 802.3, 通过 10/100BaseT Full duplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE (通过以太网供电)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Axis 网络摄像机配备 VAPIX® 版本 3
传感器数量 (最大)	16
说明	为了更好的网络安全, 可取消公开日志
LED 发光二极管显示 (背面)	网络状态
LED 发光二极管显示 (前面)	状态

特征

协议	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP 带 SSL HTTP HTTPS 带 SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS -232
----	---

尺寸	宽度: 450 mm 高度: 44 mm 深度: 144 mm
----	---------------------------------------

工作温度范围	0 °C...45 °C
--------	--------------

空气湿度 (没有凝露)	5...95 %
-------------	----------

包装单元	1 件
------	-----

税率号	85311095
-----	----------

EAN	4028177980532
-----	---------------

ETIM 8	EC002627
--------	----------

特征

ETIM 7.0	EC002627
----------	----------

ECLASS 8.0	27189253
------------	----------