


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7643.000 壁挂式箱体 AE

状态: 2024-10-19 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7643.000 - 壁挂式箱体 AE 带有 19" 安装角轨，深度可调

壁挂式箱体，用于小型网络，配有静止式 19" 固定平面，和带有刷条的封盖板，用于从底部引入电缆。防护等级：IP 55。

特征

| | |
|------------|--|
| 型号 | DK 7643.000 |
| 产品描述 | 用于小型网络且防护等级高的壁挂式箱体。 |
| 材料 | 箱体：钢板 |
| 表面 | 箱体：经粉末涂层 安装角轨：镀锌 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 箱体配有铰接门 门铰链在右边，可换到左边 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 带有刷条的用于从箱体底部引入电缆的封盖板 安装角轨，482.6 mm (19")，深度无级可调 C 型安装角轨，用于将电缆收集于后壁上 钣金角支架用于选择固定一个接地轨或一个英制插座板 |
| 高度单位 | 13 U |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 600 mm 深度: 350 mm |
| 安装深度 | 310 mm |
| 适用于组件的安装高度 | 13 U |

特征

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 门挡位置 | 右边, 可以转换到左边 |
| 锁具数量 | 2 |
| 基本材料 | 钢板 |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | 防护等级达 IP 66 (根据所选择的电缆盖板) |
| 封盖板 | 尺寸: 5 数量: 1 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 重量/包装 | 24.63 kg |
| 净重 | 23.399 |
| 毛重 | 25 |
| 税率号 | 94032080 |
| EAN | 4028177147034 |
| E-Number Sweden | E7239954 |
| ETIM 7.0 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

批准

| | |
|----|---|
| 批准 | Lloyds Register of Shipping TÜV VDE |
|----|---|