

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7831.453 主机代管机柜 TS

状态: 2024-9-26 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7831.453 - 主机代管机柜 TS

托管机架 TS 8，带 2 个或 4 个单独的功能区。

## 特征

型号	DK 7831.453
您的获益	焊接框架 前后门全面通风，通风率 > 78% 两点式锁具系统 门铰链可移动，不需要机械加工 通过顶部和底部导入电缆（选配） 所有平面都可并联柜 静态承载力可达 1000 kg
材料	钢板
表面	箱体架：浸涂底漆 扁型部件：浸涂底漆、粉末涂层 安装角轨、安装框架和冲孔型材：镀锌、铬酸钝化
颜色	RAL 7035
供货范围	钢板门，通风型，前面和后面配有 180° 铰链 顶板，单件式，封闭式 水平支脚 482.6 mm (19") 平面、冲孔型材上的 L 型安装角轨位于前面和后面，深度可调 所有扁型部件接地 预安装 每一插件位置分开进行保护型电缆铺设 舒适型手柄适用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 2,200 mm 深度: 1,000 mm

# 特征

---

适用于每个门组件的安装高度	21 U
层面间距 (供货状态下)	740 mm
Number front doors	2
Number back doors	2
关于订货编号的说明	供货时间请洽询
基本材料	钢板
包装单元	1 件
重量/包装	173.5 kg
净重	168.5
毛重	173.5
EAN	4028177642713
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207