

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.120 PSM 插座模块

状态: 2024-7-16 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.120 - PSM 插座模块

不同的模块可能混合插入支承轨中。

特征

| | |
|-------------|--|
| 型号 | DK 7856.120 |
| 型式 | 不可控制 |
| 产品描述 | 这一模块化系统的柜内基本配置通过单相/三相输入的垂直母线轨来实现。在母线轨上可以卡装用于向主动式组件供电的不同插座模块。不同的模块、带保护接地触点的插头以及IEC320等可混合插入支承轨中。借助防接触保护的即插即用系统，即使非电工人士也能完成。 |
| 材料 | 型材：铝，阳极氧化处理 插座组件：塑料 (PA6 GF 30 V1) |
| 长度 | 250 mm |
| 高温过流保护器 | - |
| 额定工作电压 | 110 V - 230 V AC, 50/60 Hz |
| 额定电流 (最大) | 16 A |
| 所需模块槽 (数量) | 1 |
| 尺寸 | 长度: 250 mm |
| 工作温度范围 | 5 °C...45 °C |
| 空气湿度 (没有凝露) | 5...95 % |
| 插座 | 4 x F/B (型号 E, CEE 7/5) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 重量/包装 | 0.363 kg |
| 税率号 | 85369001 |

特征

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177402577 |
|-----|---------------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000330 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
|------------|----------|