

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.940

分配器框

状态: 2024-9-27 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.940 - 分配器框 TE 8000, 开放式

装配和安装时能接触到所有面。

特征

| | |
|-------------------|--|
| 型号 | TE 7888.940 |
| 您的获益 | 装配与安装极佳的操作性 通过开放式结构气流不受限制 固定平面之间的间隔无级可调 |
| 材料 | 钢板 |
| 表面 | 粉末涂层 |
| Basic color | RAL 7035 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 自行支承的安装框架前面和后面带 482.6 mm (19") 固定平面 顶板, 预置电缆管理开口 开放式底部框架, 带有 2 个冲孔型材, 用于宽度上安装的个性化扩装 4 个水平支脚, M10 (附带) 后方横面带刷条的顶板 |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 2,000 mm 深度: 1,000 mm |
| 高度单位 | 42 U |
| 高度单位 | 42 U |
| 前/后安装自由空间至 19" 平面 | 80 mm / 130 mm |
| 层面间距 (供货状态下) | 745 mm |
| 承载力 | 7,000 N |

特征

| | |
|-----------------|---------------|
| 基本材料 | 钢板 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 重量/包装 | 35 kg |
| 净重 | 33 |
| 毛重 | 35 |
| EAN | 4028177801554 |
| E-Number Sweden | E7282509 |
| ETIM 7.0 | EC002507 |
| ECLASS 8.0 | 27180602 |