

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.306 RiMatrix S

状态: 2024-9-27 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.306 - RiMatrix S 标准安全单元

在您提供的空间内，标准化数据中心配有一个额外的保护室（室中室），以获得额外的防火、防水和防烟安全性。

特征

| | |
|-------------|--|
| 型号 | DK 7998.306 |
| 产品描述 | 在您提供的空间内，标准化数据中心配有一个额外的保护室（室中室），以获得额外的防火、防水和防烟的安全保护。 |
| 材料 | 由有效隔热物质组成的元件芯 坚固且密封的钢板盒 借助于专利型材工艺实现创新式连接技术 使用耐温和耐湿的密封件 使用防火阀 可随时进行安装与拆卸 |
| 供货范围 | 咨询与投资回报率（ROI）计算 交付且安装于客户基础设施内 调试与移交 文档、培训及指导 热线和服务/服务合同 |
| 可用深度 | 7,220 mm |
| 可用高度 | 2,700 mm |
| 可用宽度 | 2,750 mm |
| 温控系统（ZUCS） | 60 kW + 10 kW n +1 冗余 |
| 低压主配电柜数量 | 1 |
| 基本型 PDU 的数量 | 14 |

特征

| | |
|-----------------------------------|--|
| Serverracks (600x2000x1200mm) | 6 |
| 组合网络/服务器机柜 (800 x 2000 x 1200 mm) | 1 |
| 防护等级 | 阻燃等级 EI 90, 符合 EN 1363 标准, F 90, 符合 DIN 4102 标准 防尘和防水等级 IP 56, 符合 IEC 60 529 标准 防止未经授权进入——反抗等级 II EMC 基本防护 防烟气性, 按照 EN 1634-3 (DIN 18095) 使用 3000 Nm 能量进行冲击试验, 30 分钟后火焰温度超过标准温度曲线 |
| 防盗保护 | RC 2 |
| Design burglar protection | 是的 |
| Design fire protection | EI 90, 符合 EN 1363 标准/ F 90, 符合 DIN 4102 标准 |
| 加湿和除湿设备 | 可选 |
| 室内灭火设备 | 可选 |
| Design UPS | 60 kW + 20 kW n +1 冗余 |
| 版本 | Single 6 |
| 尺寸 | 宽度: 2,950 mm 高度: 2,800 mm 深度: 7,420 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 税率号 | 85480090 |
| EAN | 4028177702493 |
| ETIM 7.0 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |