

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7998.606 RiMatrix S

状态: 2024-10-19 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7998.606 - RiMatrix S 标准安全单元

在您提供的空间内，标准化数据中心配有一个额外的保护室（室中室），以获得额外的防火、防水和防烟安全性。

特征

型号	DK 7998.606
产品描述	在您提供的空间内，标准化数据中心配有一个额外的保护室（室中室），以获得额外的防火、防水和防烟的安全保护。
材料	由有效隔热物质组成的元件芯 坚固且密封的钢板盒 借助于专利型材工艺实现创新式连接技术 使用耐温和耐湿的密封件 使用防火阀 可随时进行安装与拆卸
供货范围	咨询与投资回报率（ROI）计算 交付且安装于客户基础设施内 调试与移交 文档、培训及指导 热线和服务/服务合同
可用深度	7,220 mm
可用高度	2,700 mm
可用宽度	2,750 mm
温控系统（ZUCS）	90 kW + 10 kW n +1 冗余
低压主配电柜数量	1
基本型 PDU 的数量	18

特征

Serverracks (600x2000x1200mm)	8
组合网络/服务器机柜 (800 x 2000 x 1200 mm)	1
防护等级	阻燃等级 EI 90, 符合 EN 1363 标准, F 90, 符合 DIN 4102 标准 防尘和防水等级 IP 56, 符合 IEC 60 529 标准 防止未经授权进入——反抗等级 II EMC 基本防护 防烟气性, 按照 EN 1634-3 (DIN 18095) 使用 3000 Nm 能量进行冲击试验, 30 分钟后火焰温度超过标准温度曲线
防盗保护	RC 2
Design burglar protection	是的
Design fire protection	EI 90, 符合 EN 1363 标准/ F 90, 符合 DIN 4102 标准
加湿和除湿设备	可选
室内灭火设备	可选
版本	Single 9
尺寸	宽度: 2,950 mm 高度: 2,800 mm 深度: 7,420 mm
包装单元	1 件
税率号	73089059
EAN	4028177702547
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207