

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.051

底座角连接件配备底座护板，前部和后部，100 mm，不锈钢

状态: 2024-7-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.051 - 底座角连接件配备底座护板，前部和后部，100 mm，不锈钢用于 VX、TS、VX SE

底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件，根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可以高度适配螺钉拧紧位置，可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。

特征

型号	VX 8620.051
产品描述	底座角连接件配备模具成型的并联机柜系统自定位件，根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置，可通过角盖板和并联盖板进行遮盖。
材料	底座角连接件：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 前/后底座护板： 不锈钢 1.4301 (AISI 304) 角盖板和并联盖板：塑料
表面	护板：拉丝，粒度 400
供货范围	4 个底座角连接件 4 个角件护盖 1 块并联盖板 2 块前/后底座护板，高 100 mm 包括安装固定件
说明	将底座护板旋转 90 度安装，用于并联底座加固或内部扩装
尺寸	高度: 100 mm
适用于	宽度: = 800 mm

特征

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 4 Type 4X 类型 12
--------------------	---

重量/包装	6.5 kg
-------	--------

包装单元	2 件
------	-----

税率号	94039910
-----	----------

EAN	4028177922303
-----	---------------

ETIM 7.0	EC000721
----------	----------

ECLASS 8.0	27182003
------------	----------

批准

批准	UL + C-UL - FTTA
----	------------------