


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.005

底座角连接件配备底座护板，前部和后部，100 mm

状态: 2024-9-27 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.005 - 底座角连接件配备底座护板，前部和后部， 100 mm 用于 VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

高承重的底座角连接件配备模具成型的机柜自定位件，根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置，可通过塑料材质的角盖板和并联盖板进行遮盖。

特征

型号	VX 8640.005
产品描述	高承重的底座角连接件配备模具成型的机柜自定位件，根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置，可通过塑料材质的角盖板和并联盖板进行遮盖。
材料	底座角连接件：钢板 前/后底座护板：钢板 角盖板和并联盖板：塑料
颜色	RAL 9005
供货范围	4 个底座角连接件，高 100 mm 4 个角件护盖 1 块并联盖板 2 块前/后底座护板，高 100 mm 包括安装固定件
说明	将底座护板旋转 90 度安装，用于并联底座加固或内部扩装
尺寸	高度: 100 mm

特征

适用于	箱体类型: VX VX IT VX SE TS IT TX CableNet 宽度: = 1,000 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
重量/包装	5.94 kg
包装单元	2 件
净重	5.5
毛重	5.94
税率号	94039910
EAN	4028177958784
E-Number Sweden	E3465365
ETIM 8	EC000721
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

批准

批准	UL + C-UL - FTTA
----	------------------