

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.373 元件适配器

状态: 2024-7-3 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.373 - 元件适配器 1 极

用于安装开关设备和防护设备。

## 特征

型号	SV 9635.373
型式	L3
作用方式	用于机械式固定和直接接触地板上的电气运行设备
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 7035
说明	根据所需的相位连接而定，需要不同的适配器版本 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
额定电流 最大	16 A
额定工作电压	690 V (交流), 1~
极数	1 极
连接线缆 (AWG)	AWG 14
连接电缆长度	100 mm
支承轨数量/高度	1 / 10 mm
支承轨型号	固定
尺寸	宽度: 18 mm 高度: 160 mm 深度: 35 mm
包装单元	6 件
重量/包装	0.378 kg

## 特征

---

铜成分 (kg/件)	0.009
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177934566
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## 批准

---

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK