


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.530 户外基础箱体

状态: 2024-7-1 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.530 - 户外基础箱体

单壁箱体系统，单门或双门设计。用于所有应用，被动内部结构或在室外区域具有极低的功率损耗。顶板配备通风槽

## 特征

型号	CS 9783.530
产品描述	户外箱体，配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。
材料	铝镁合金
表面	粉末涂层 抗紫外线纯聚酯
颜色	RAL 7035
供货范围	单层户外箱体，全部预装 带底板的基本外壳，三部分 顶盖、底部、前方和箱体深度有 25 mm 系统孔 前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027 运输底座带有旋紧的前后护板 防雨顶盖
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 1,200 mm 深度: 500 mm
尺寸	总高度: 1,355 mm 防雨顶盖宽度: 650 mm 防雨顶盖高度: 55 mm 防雨顶盖深度: 550 mm 可用宽度: 512 mm 可用高度: 1,112 mm 可用深度: 449 mm 底座高度: 100 mm

## 特征

---

门数	1
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 3R
IK 编码	IK10
说明	宽度为 1200 mm 的箱体有两个 600 mm 宽度的安装板
基本材料	铝
包装单元	1 件
重量/包装	38 kg
EAN	4028177569133
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 批准

---

解释	符合性声明
----	-------