

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.025 户外壁挂式箱体

状态: 2024-6-30 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.025 - 户外壁挂式箱体

固定于墙壁或立柱上的户外箱体。采用箱中箱方案，外箱下方有开口，后壁和侧板上设有百叶窗用于通风散热。

特征

型号	CS 9791.025
产品描述	固定于墙壁或立柱上的户外箱体。采用箱中箱方案，外箱下方有开口，后壁和侧板上设有百叶窗用于通风散热。
材料	箱体和安装板：铝，AlMg3 内部箱体的门：不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面	箱体：粉末涂层、防紫外线的聚酯材料
颜色	RAL 7035
供货范围	双层户外箱体，全部预装 带安装板、封盖板和安全锁的内壳 用于控制柜内部温度调节器或恒湿器的安装角支架 外部箱体配有装饰罩和安全锁 3524 E 后壁上装有 2 个 C 型安装角轨
尺寸	宽度: 420 mm 高度: 560 mm 深度: 210 mm
可用尺寸	可用宽度: 330 mm 可用高度: 420 mm 可用深度: 145 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	320 mm x 410 mm
内部箱体	宽度: 350 mm 高度: 440 mm 深度: 170 mm

特征

锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 1
---	---------------------

防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
---------------------------	-------

说明	供货时间请洽询
----	---------

基本材料	铝
------	---

包装单元	1 件
------	-----

重量/包装	9.5 kg
-------	--------

税率号	94032080
-----	----------

EAN	4028177193703
-----	---------------

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------