


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1006.500

Kompaktní rozváděčové skříně AE

Stát: 19.10.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1006.500 - Kompaktní rozváděčové skříň AE Nerez ocel

Kompaktní rozváděčová skříň AE z nerez oceli, včetně montážní desky.

Funkce

| | |
|------------------------------------|--|
| Obj. č. | AE 1006.500 |
| Materiál | Skříň: nerez ocel Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: ocelový plech Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) |
| Povrch | Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná |
| Rozsah dodávky | Skříň s dveřmi Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 4X |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozměry | Šířka: 380 mm Výška: 380 mm Hloubka: 210 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 334 mm x 355 mm |
| Počet dveří | 1 |
| Počet uzávěrů | 1 |
| Uzávěr | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) |
| Základní materiál | Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) |

Funkce

| | |
|-------------------|---------------|
| Balení | 1 ks |
| Hmotnost/balení | 9,8 kg |
| Netto hmotnost | 9.31 |
| Brutto hmotnost | 9.8 |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| EAN | 4028177421288 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |