

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1531.000

Svorkovnicová skříň KX, ocelový plech, s přírubou

Stát: 19.10.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1531.000 - Svorkovnicová skříň KX, ocelový plech, s přírubou

Malá skříňka KX, svorkovnicová skříňka KX, s přírubou umožňuje flexibilní vnitřní vybavení a snadné protažení kabelů při optimálním využití prostoru.

Funkce

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. č. | KX 1531.000 |
| Materiál | Skříň: ocelový plech Kryt: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě |
| Povrch | Skříňka a kryt: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříňka s krytem Otočné mini uzávěry Přírubové desky z ocelového plechu včetně těsnění a upevňovacího materiálu |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozměry | Šířka: 300 mm Výška: 200 mm Hloubka: 120 mm |
| Tloušťka materiálu krytu | 1,25 mm |
| Tloušťka materiálu skříně | 1,25 mm |
| Přírubové desky | : 1 + 1 |
| Základní materiál | Ocelový plech |

Funkce

| | |
|-------------------------|---|
| Balení | 1 ks |
| Hmotnost/balení | 3,14 kg |
| Netto hmotnost | 3.1 |
| Brutto hmotnost | 3.14 |
| PCF/PU (cradle-to-gate) | 13,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| Číslo celní sazby | 84879090 |
| EAN | 4028177816374 |
| E-Number Sweden | E3465203 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Schválení

| | |
|-------------|---|
| Schválení | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certifikáty | Stupeň krytí |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |