


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1553.500

E-boxy EB

Stát: 19.10.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1553.500 - E-boxy EB

Nástěnná skříň s dvířky a montážní deskou z ocelového plechu. Stupeň krytí IP 66. Se závěsy 180°. Vyměnitelná zámková vložka, vyměnitelná za individuální zámkové systémy.

Funkce

Obj. č.	EB 1553.500
Materiál	Skříň a dveře: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi se závěsy Závěs 180° Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm Montážní deska
Protection category NEMA	NEMA 4
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 150 mm Výška: 150 mm Hloubka: 120 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	125 mm x 135 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,25 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,25 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	2 mm
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm

Funkce

Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	2 kg
Netto hmotnost	1.56
Brutto hmotnost	1.76
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177251663
E-Number Sweden	E3404648
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Schválení

Schválení	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK