

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1558.510

Rozvodnicové skřínky BG

Stát: 19.10.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1558.510 - Rozvodnicové skříňky BG

Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrnice moduly téměř všech značek.

Funkce

| | |
|------------------------------------|--|
| Obj. č. | BG 1558.510 |
| Materiál | Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech Okénko: polykarbonát, 4 mm |
| Povrch | Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Skříňka s dveřmi Průhledové okno ve dveřích Přírubová deska ve dně skříně |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 65 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozměry | Šířka: 400 mm Výška: 200 mm Hloubka: 125 mm |
| Tloušťka materiálu skříně | 1,25 mm |
| Tloušťka materiálu dveří | 1,25 mm |
| Pozice dveřního dorazu | dole |
| Počet nosných lišt | 1 |
| Uzávěr | Provedení uzávěru: Rychlouzávěr včetně plastových vložek Počet uzávěrů: 2 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 1 ks |

Funkce

| | |
|-------------------|---------------|
| Hmotnost/balení | 4 kg |
| Netto hmotnost | 3.631 |
| Brutto hmotnost | 3.8 |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| EAN | 4028177262003 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |