


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.010

Kabelové průchodky HD

Stát: 19.10.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.010 - Kabelové průchodky HD

Kabelová průchodka HD IP 68 (5 barů, 30 min)



Funkce

Obj. č.	HD 2410.010
Provedení	Standardní
Výhody	Účinné zamezení usazování škodlivých mikroorganismů díky hladkému a uzavřenému vnějšímu povrchu. Podstatně snazší a tedy méně nákladné čištění ve srovnání s běžnými kabelovými průchodkami.
Oblasti použití	Výroba a balení potravin Čisté technologické prostory (např. farmacie) Biotechnologie Chemický průmysl
Materiál	Matice: nerezocel 1.4305 (AISI 303) Těsnění: v souladu se směrnici FDA 21 CFR 177.2600
Rozměry	Závit: M16 x 1,5
Pro Ø kabelu	5 - 10 mm
Rozsah provozních teplot	-20 °C...100 °C

Funkce

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 68 (5 barů, 30 min)
-------------------------------------	------------------------

Balení	5 ks
--------	------

Hmotnost/balení	0,205 kg
-----------------	----------

Netto hmotnost	0.195
----------------	-------

Brutto hmotnost	0.221
-----------------	-------

Číslo celní sazby	73181900
-------------------	----------

EAN	4028177022454
-----	---------------

E-Number Sweden	E3465025
-----------------	----------

ETIM 7.0	EC000441
----------	----------

ECLASS 8.0	27149109
------------	----------

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení výrobce