


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.470

# Dveřní polohový spínač

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.470 - Dveřní polohový spínač pro systémové LED svítidlo

Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla.

## Funkce

Obj. č.	SZ 2500.470
Provedení	s přívodním kabelem
Popis výrobku	Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla.
Barva	Černá
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Průřez	0,75 mm <sup>2</sup>
Délka	800 mm
Průřez	AWG 18
Normy	Přívodní kabely: CYJV2 Dveřní polohový spínač: NKCR
Rozměry	Šířka: 31 mm Výška: 78 mm Hloubka: 30 mm Délka: 800 mm
Elektrické připojení	2,5 A
Jmenovité provozní napětí	230 V (AC) 24 V (DC)
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	0,12 kg
Netto hmotnost	0.1
Brutto hmotnost	0.12
Číslo celní sazby	85444290

# Funkce

---

EAN	4028177809154
E-Number Sweden	E3465314
ETIM 8	EC002626
ETIM 7.0	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

---

# Schválení

---

Schválení	CQC-CCC CSA UL + C-UL (listed) UR
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK

---