

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2780.000

Kryt z organického akrylátového skla

Stát: 19.10.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2780.000 - Kryt z organického akrylátového skla

Na ochranu zobrazovacích a ovládacích prvků ve standardních 19" nebo metrických rozměrech.

Funkce

Obj. č.	FT 2780.000
Provedení	palcové provedení
Popis výrobku	S bezpečnostním uzávěrem, zámek č. 3524 E.
Materiál	Rám: hliníkové protlačované profily s rohovými díly z tlakového odlitku Výplň: akrylátové sklo, v kouřovém odstínu
Rozsah dodávky	Včetně závěsů a upevňovacího materiálu. Včetně bezpečnostní vložky č. 3524 E
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 54
Rozměry	Šířka: 320 mm Výška: 158 mm Hloubka: 47,5 mm
Průhledová plocha	Šířka průhledového okna: 280 mm Výška průhledového okna: 137,5 mm
Montážní hloubka pro komponenty (max.)	43 mm
Montážní rozměry	Installation depth for components: 269,2 mm Montážní šířka pro komponenty: ½ 19"
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	1,08 kg
Netto hmotnost	0.937
Brutto hmotnost	1.137
Číslo celní sazby	39269097
EAN	4028177032217
ETIM 8	EC002527

Funkce

ETIM 7.0	EC002527
----------	----------

ECLASS 8.0	27182301
------------	----------