

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3164.230 Střešní ventilátory

Stát: 19.10.2024 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3164.230 - Střešní ventilátory pro VX, VX IT

Střešní ventilátor pro kancelářskou sféru s velmi nízkou hlučností (40 dB) a vysokým objemovým tokem (při volném proudění 1500 m<sup>3</sup>/h).



## Funkce

Obj. č.	SK 3164.230
Výhody	Jednoduchá montáž, u provedení se střešním plechem zcela odpadá zhotovení montážních výřezů Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Materiál	Ocelový plech, s nástřikem
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Střešní ventilátory Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 0,3 A Při 60 Hz: 0,35 A
Rozměry	Šířka: 511 mm Výška: 227 mm Hloubka: 511 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	Vnitřní okruh IP 54
Poznámka	Redukce uvedeného aerodynamického výkonu na 800 m <sup>3</sup> /h při tlakové ztrátě 40 Pa za použití dvou krytů podstavce s ventilačními štěrbinami
Rozsah provozních teplot	20 °C...55 °C

## Funkce

---

Hmotnost/balení	19,5 kg
Balení	1 ks
Netto hmotnost	18.35
Brutto hmotnost	19.36
Číslo celní sazby	84213925
EAN	4028177309494
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

## Schválení

---

Certifikáty	EAC
Vysvětlení	Prohlášení o shodě