


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.405

Průřezové centrum Secarex AC 18

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.405 - Přířezové centrum Secarex AC 18

Rychlejší, přesnější a ergonomičtější zkracování kabelových kanálů, vík pro kabelové kanály a nosných lišt v částečně automatizovaném centru Secarex AC 18.



Funkce

Obj. č.	AS 4050.405
Provedení	Moderní řešení ovládání s 18,5" monitorem, s průmyslovým PC s procesorem i3 a klávesnicí s trackballem
Popis výrobku	Poloautomatické zkracování kabelových kanálů a DIN lišt na požadovanou délku. Přířezové centrum Secarex AC 18 lze volitelně vybavit zásuvkovým systémem na levé straně anebo odkládacím systémem na pravé straně zařízení. Je-li nutné obrábět další DIN lišty nad rámec standardní kulisy, lze doplnit o volitelné vybavení (4050.491).
Výhody	Rychlá, přesná a spolehlivá práce Snadná manipulace Snadná a bezpečná obsluha Velmi nízké náklady na prostřih díky optimalizaci procesu Významná úspora času ve srovnání s ručním řezáním Čisté řezy díky vysoce výkonným nástrojům Automatický volný pojezd dorazu při řezání Řez kontrolovatelný průhledovým oknem Pět velikostí DIN lišty v kulise
Rozsah dodávky	Secarex AC 18 Tiskárna na etikety Ovládací jednotka

Funkce

Obrobitelný materiál	Ocel Hliník Měď Plast
Bezpečnost	Bezpečné obouruční ovládání
Rozhraní	Propojení s různými CAD systémy Import dat z EPLAN Pro Panel Programování stroje Perforex na dílně
Poznámka	Technické změny vyhrazeny
Využitelná plocha	Šířka: 4.000 mm Výška: 1.610 mm Hloubka: 875 mm
Přípojka stlačeného vzduchu	6 bar
Max. obrobitelná výška kabelového kanálu	100 mm
Max. obrobitelná šířka kabelového kanálu	125 mm
Min. obrobitelná šířka kabelového kanálu	15 mm
Řídicí napětí (DC)	24 V
Jmenovitý příkon	1,5 kW
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 16 A
Jmenovité provozní napětí	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Typ DIN lišty	Profilové lišty tvaru C 30/15 (podle EN 60 715) Lišty DIN NS 15 (podle EN 60 715) Lišty DIN NS 35/15 (podle EN 60 715) Lišty DIN NS 35/7,5 (podle EN 60 715) Přípojnice NLS-CU 3/10
Pro tloušťku stěny (max.)	2,5 mm
Využitelná plocha	Šířka: 4.000 mm Výška: 1.610 mm Hloubka: 875 mm

Funkce

Balení	1 ks
Hmotnost/balení	300 kg
ETIM 7.0	EC000000
ECLASS 8.0	36629090
