

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.783

Dutinky

Stát: 26.9.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.783 - Dutinky volné

S plastovým lemem.

Funkce

Obj. č.	AS 4050.783
Popis výrobku	S plastovým lemem.
Technické údaje	Teplotně odolné do 105 °C
Materiál	E-Cu, galvanicky pocínováno Plastový lem: polypropylen
Barva	šedá
Délka	12 mm
Průřez	12
Vnitřní průměr	4,8 mm
Pro průřez	4 mm ²
Barevné značení DIN	Ano
Poznámka	Certifikace UL ve spojení s odpovídajícími nástroji, např. krimpovacími stroje. Pro individuální poradenství kontaktujte prosím odborného poradce společnosti Rittal.
Normy	AEH DIN 46228
Vhodný pro obj. č.	4051.210
Způsob dodání	volné
Balení	500 ks
Hmotnost/balení	0,5 kg
Netto hmotnost	0.5
Brutto hmotnost	0.5
Číslo celní sazby	85369010
EAN	4028177815827

Funkce

ETIM 8	EC000005
ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------