

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.058 Šroubováky

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.058 - Šroubováky neizolovaný

Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.



Funkce

Obj. č.	AS 4052.058
Provedení	pro TX
Popis výrobku	Ergonomický šroubovák pro optimální uchopení, čímž se minimalizuje potřebná síla.
Výhody	Hlava rukojeti s ochranou proti skutálení a jasným označením typu šroubováku Černě mořená špička hrotu pro zachování přesnosti a lícování Optimální uchopení rukojeti umožňující vyšší krouticí moment a delší práci nepůsobící únavu
Materiál	Hrot: slitina chromu, molybdenu a vanadu Jádro rukojeti: tvrdý plast Tělo rukojeti: elastický, vysoce flexibilní plast
Barva	Rukojeť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu	6 mm
Délka hrotu	115 mm
Typ hrotu	TX 30
Průměr rukojeti	39 mm
Délka rukojeti	112 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	0,103 kg

Funkce

Netto hmotnost	0.1
Brutto hmotnost	0.108
Číslo celní sazby	82054000
EAN	4028177807198
ETIM 8	EC000801
ETIM 7.0	EC000801
ECLASS 8.0	21040406
