

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.228

## Prostřihovací čelisti, kruhové

Stát: 19.10.2024 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.228 - Prostřihovací čelisti, kruhové pro ocelový plech

K prostřihování kruhových otvorů

## Funkce

Obj. č.	AS 4055.228
Provedení	S trojitým dělením
Popis výrobku	K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
Rozsah dodávky	Matrice Razník Tažný šroub bez kuličkového ložiska
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech	2 mm
Ø razníku	28,3 mm
Poznámka	Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky Další rozměry, viz děrovač plechu kulatý, z nerez oceli
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Tažný šroub (Ø x D)	9,5 x 50 mm
Hydraulický tažný šroub Ø	9,5 mm 19 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	0,171 kg
Netto hmotnost	0.171
Brutto hmotnost	0.194
Číslo celní sazby	82073010
EAN	4028177808256

# Funkce

---

ETIM 8	EC000156
ETIM 7.0	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

---