

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.140 Standardní svítidlo

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.140 - Standardní svítidlo

Napájecí napětí: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Funkce

Obj. č.	SZ 4138.140
Provedení	bez dveřního polohového spínače
Rozsah dodávky	Standardní svítidlo Světelný zdroj Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovitý příkon	14 W
Ballast	Magnetický předřadník
Možnosti připojení	Dveřní polohový spínač Napájení pomocí konektoru Průchozí propojení (vytvoření řady světel)
Světelný zdroj	Zářivka, patice G13
Třída ochrany	I (ochranný vodič)
Spínač (typ)	Integrovaný, on/off/dveřní polohový spínač
Druh montáže svítidla	Šroubové upevnění
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi	500 V AC
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	500 V DC/1s
Možnosti montáže	TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý TS, SE vertikální profil: s adaptérovým úhelníkem TS SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: s adaptérovým úhelníkem TS SE profily bočně od stropního rámu: přímé AE, CM, TP: s univerzálním úhelníkem AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení

Funkce

Rozměry	Šířka: 452 mm Výška: 117 mm Hloubka: 50 mm
Rozsah provozních teplot	-15 °C...45 °C
Zásuvky	D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...70 °C
Jmenovité provozní napětí	230 V, 1~, 50 Hz
Provedení zásuvky	D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	1,481 kg
Netto hmotnost	1.323
Brutto hmotnost	1.595
Číslo celní sazby	94054990
EAN	4028177092259
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------