


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4140.120 Kompaktní svítidlo

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.120 - Kompaktní svítidlo

Kompaktní osvětlení – úzké a prostorově úsporné světlo pro použití v rozváděčové skříni



## Funkce

Obj. č.	SZ 4140.120
Výhody	<p>Štíhlejší: O cca 50 % menší výška a hloubka, a tedy o cca 75 % menší objem než běžná svítidla</p> <p>Rychlejší: Univerzální rychlé upevnění pomocí spon, šroubů nebo silných magnetů v otvorech TS (na přání). Jednoduše zasunete ze strany nebo zezadu, namontujete svítidlo – a je to!</p> <p>Připojení dveřního polohového spínače je možné pomocí 2pólového konektoru</p> <p>Transparentní kryt svítidla, uvnitř drážkovaný</p>
Barva	V odstínu podobném RAL 7035
Rozsah dodávky	<p>Kompaktní svítidlo se sadami upevňovacích spon a šroubů</p> <p>Světelný zdroj</p> <p>Kryt osvětlení</p> <p>Přívodní kabel</p> <p>Včetně upevňovacího materiálu</p>
Jmenovitý příkon	14 W
Délka přívodního kabelu	3 m

# Funkce

Mounting distance screws	725 mm
Ballast	Elektronický předřadník
Možnosti připojení	Integrovaný připojovací kabel s otevřeným koncem Dveřní polohový spínač
Světelný zdroj	Zářivka T5
Třída ochrany	II (s ochrannou izolací)
Spínač (typ)	Integrovaný, on/off/dveřní polohový spínač
Cable deflection via rear possible	Ano
Light cover	Ano
Druh montáže svítidla	Šroubové upevnění Západky do rastru Upevnění magnetem (příslušenství)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	v závislosti na síťovém adaptéru
Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi	v závislosti na síťovém adaptéru
Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace	v závislosti na síťovém adaptéru
při DC	0,57 A
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Možnosti montáže	TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý TS, SE vertikální profil: přímý SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: přímé SE profily bočně od stropního rámu: přímé AE, CM, TP: s magnetickou upevňovací sadou AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení
Poznámka	Připojení dveřního polohového spínače je možné pomocí 2pólového konektoru
Poznámka k obj. č.	Možnost protažení kabelů přes zadní stranu
Rozměry	Šířka: 705 mm Výška: 59 mm Hloubka: 24 mm

# Funkce

Rozsah provozních teplot	-15 °C...45 °C
Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...70 °C
Jmenovité provozní napětí	24 V (DC)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	0,74 kg
Netto hmotnost	0.739
Brutto hmotnost	0.74
Číslo celní sazby	94054990
EAN	4028177550308
E-Number Sweden	E4302503
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241