


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5509.120

# Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5509.120 - Skříně pro datové sítě/serverové skříně TS IT s prosklenými dveřmi, s 19" profilovými lištami

TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. 19" vnitřní vybavení s 19" profilovými lištami s přestavitelnou hloubkou se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech.



## Funkce

|             |  |
|-------------|--|
| Obj. č.     | DK 5509.120  |
| Materiál    | Ocelový plech<br>Hliník<br>Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm  |
| Povrch      | Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením<br>Vnitřní vybavení: základní barva nanosená máčením<br>Dveře a střecha: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva |
| Basic color | RAL 7035   |
| Barva       | Rám skříně a ploché díly: RAL 7035<br>Vnitřní vybavení: RAL 9005   |

# Funkce

|   |   |
|---|---|
| Rozsah dodávky                                      | Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem<br>Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°<br>Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E<br>Dva 482,6 mm (19") upevňovací profily vpředu a vzadu variabilně na hloubkových vzpěrách s rychlým upevněním<br>Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.<br>Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo)<br>12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)<br>50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)<br>Paleta IPPC<br>Střešní plech, vícedílný, snímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku a zakrytým výřezem pro plech s ventilátory<br>Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, svisle dělené, závěsy 180° |
| Rozměry   | Šířka: 800 mm<br>Výška: 2.000 mm<br>Hloubka: 1.000 mm   |
| Výškové moduly                                      | 42 U  |
| Výškové moduly                                      | 42 U  |
| Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu | 87 mm / 165 mm  |
| Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)               | 745 mm  |
| Design doors  | plná  |
| Provedení 19" rovina (roviny)                       | Profilové lišty, 482,6 mm (19")   |
| Zatížitelnost                                       | 15 000 N  |
| Poznámka  | Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace   |
| Základní materiál                                   | Ocelový plech   |
| Balení  | 1 ks  |
| Hmotnost/balení                                     | 113 kg  |

## Funkce

---

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Netto hmotnost  | 108           |
| Brutto hmotnost | 113           |
| EAN             | 4028177678552 |
| E-Number Sweden | E7239543      |
| ETIM 7.0        | EC002499      |
| ECLASS 8.0      | 27180207      |

## Schválení

---

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Schválení   | UL + C-UL (listed) |
| Certifikáty | Povrch             |
| Vysvětlení  | Prohlášení o shodě |