


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6315.250

Ovládací skříň AX s držadlovými lištami

Stát: 19.10.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6315.250 - Ovládací skříň AX s držadlovými lištami

Ovládací skříň s držadlovými lištami na bázi AX, z ocelového plechu, s výřezem pro nosné rameno o Ø 130 mm vhodným pro systém nosných ramen CP 60/120/180, přístup pro servisní účely zepředu, hliníkovou čelní desku lze pro úpravu snadno demontovat, stupeň krytí IP55.

Funkce

Obj. č.	AX 6315.250
Provedení	Připojení nosných ramen Ø 130 mm
Materiál	Skříň: ocelový plech Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Čelní panel: hliník Krytky: plast
Povrch	Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
General colour	RAL 7035
Barva	Skříň a dveře: RAL 7035 Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu Krytky: v odstínu podobném RAL 7024
Rozsah dodávky	Skříňka s výřezem a zesílením pro připojení nosných ramen Ø 130 mm Vpředu s maximálním výřezem, zakrytým snadno obrobitelným hliníkovým čelním panelem 3 mm Boční držadlové lišty s krytkami Tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Rozměry	Šířka: 380 mm Výška: 300 mm Hloubka: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12

Funkce

Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Provedení	zepředu
Kód IK	IK08
Poznámka	Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky Na přání: Připojení nosných ramen Ø 130 mm, tvarované mimo střed ve výztužné desce, lze jednoduše vyvrtat Uzavírací systémy pro servisní přístup zezadu: vložka uzávěru, lze vyměnit za komfortní mini rukojeť AX, vložky uzávěru 27 mm, provedení A Uzavírací systémy pro servisní přístup zepředu: uzavírací vložku lze zaměnit za uzavírací vložky 27 mm, provedení A
Základní materiál	Ocelový plech
Poznámka k obj. č.	vhodná montážní deska 5051.370 s příbalovým sáčkem 5051.300
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	8,06 kg
Netto hmotnost	7.7
Brutto hmotnost	8.06
PCF/PU (cradle-to-gate)	35,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177923140
ETIM 8	EC002504
ETIM 7.0	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Schválení

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
