


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6380.040

## Optipanel

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6380.040 - Optipanel

Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla. Pro menší panely a řízení. Extrémně štíhlý design, nevyžaduje téměř žádné další místo, než samotné vestavěné prvky.

## Funkce

Obj. č.	CP 6380.040
Provedení	Připojení nosných ramen rohové 120 x 65 mm
Výhody	Hliníková skříň, vysoká tepelná vodivost pro optimální pasivní odvádění tepla. Nízká hmotnost se zachováním vysoké stability Kompatibilní se všemi stojany a systémy nosných ramen Rittal
Materiál	Skříň: hliníkový protlačovaný profil Rohové díly: zinkový tlakový odlitek Ochranné rohy: plast
Basic color	Eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Barva	Skříň: eloxovaná v přírodním barevném odstínu Rohové díly: RAL 7035 Ochranné rohy: v odstínu podobném RAL 7024
Rozsah dodávky	Skříňka se závěsy na zadní stěně Těsnění
Rozměry	Šířka: 526,6 mm Výška: 398,8 mm Hloubka: 110 mm
Instalační hloubka	100 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 65
Odpovídá šířce předního panelu	482,6 mm
Odpovídá výšce předního panelu	354,8 mm
Provedení	zezadu

# Funkce

Poznámka	Záměna připojení nosných ramen je možná otočením skříňky Vybavení uzávěrací vložkou Doppelbart 3 mm, lze zaměnit za uzamykací vložky 41 mm, plastové rukojeti a otočné rukojeti, provedení C Závěsy na zadní stěně na nejdelší straně skříňě
Základní materiál	Hliník
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	6,6 kg
Netto hmotnost	6.069
Brutto hmotnost	6.388
EAN	4028177429093
ETIM 7.0	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

# Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK