


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6446.030

Vestavná klávesnice 19"/4 U

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6446.030 - Vestavná klávesnice 19"/4 U s integrovaným touchpadem

Integrovaný touchpad vylučuje nutnost přídavné instalace myši, odpovídající stupni krytí, a minimalizuje tak náklady na kabelové propojení.



Funkce

Obj. č.	SM 6446.030
Popis výrobku	Integrovaný touchpad vylučuje nutnost přídavné instalace myši, odpovídající stupni krytí, a minimalizuje tak náklady na kabelové propojení. Klávesy s krátkým zdvihem se dají dobře rozpoznat podle výrazných okrajů, obsluhovat s malým vynaložením síly a poskytují dobrou hmatovou odezvu.
Výhody	Samostatná numerická klávesnice umožňující rychlé zadávání parametrů Hermeticky uzavřený a omyvatelný povrch Vysoká mechanická a chemická odolnost dle normy DIN 42 115
Materiál	Čelní panel: hliník
Rozsah dodávky	Přívodní kabel USB, délka 1,8 m Těsnění Vrtací šablona Upevňovací materiál na plochy
Rozměry	Šířka: 482,6 mm Výška: 177 mm Hloubka: 30 mm
Number keys	2,6 N
Number keys	0,3 mm

Funkce

Rozhraní	1 x USB
Number keys	105
Layout	německy
Resolution capacitive touchpad	40 pixelů/mm
Lifetime	3 miliony stisků
Rozměry	Závit: M5 Délka závitu: 20 mm
Rozsah provozních teplot	-40 °C...90 °C
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 65 (z přední strany, uzavřené)
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	1,82 kg
Netto hmotnost	1.44
Brutto hmotnost	1.82
Číslo celní sazby	84716060
EAN	4028177682115
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------