


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6742.600

Kompaktní pulty TP

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6742.600 - Kompaktní pulty TP

Jednodílný stojanový pult pro ovládání a monitorování, s velkou montážní deskou a vysokým stupněm krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách. Jednotný vzhled zajišťuje štítek dveřního zámku AX, pro snadné vedení kabelů jsou součástí dodávky dvoudílné podlahové plechy.

Funkce

Obj. č.	TP 6742.600
Materiál	Skříň: ocelový plech 1,5 mm Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Skříň, střecha a dveře: základní barva nanosená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skříň, zezadu a po stranách uzavřená Dveře, popř. dvojitě dveře vpředu, s tyčovým uzávěrem Montážní deska Kryt se závěsy umístěnými vzadu, 2 aretace s automatickým zajištěním. Odjištění doleva automatické, doprava manuální Podlahové plechy
Rozměry	Šířka: 1.200 mm Výška: 975 mm Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	1.130 mm x 900 mm
Hloubka nahoře	500 mm
Hloubka dole	400 mm
Počet dveří	2
Kód IK	IK08
Poznámka	Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design

Funkce

Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Rozměry	Šířka: 1.200 mm Výška: 975 mm Hloubka nahoře: 500 mm Hloubka dole: 400 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	95 kg
Netto hmotnost	90
Brutto hmotnost	93.5
Číslo celní sazby	94032080
EAN	4028177959958
ETIM 8	EC000784
ETIM 7.0	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK