


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.082

Zásuvkové moduly PSM

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.082 - Zásuvkové moduly PSM

Různé moduly lze různě zasouvat do nosné lišty.

Funkce

| | |
|--|---|
| Obj. č. | DK 7856.082 |
| Provedení | nelze spínat |
| Popis výrobku | Modulární systém umožňuje základní vybavení rozváděče vertikální nosnou lištou s jednofázovým/třífázovým přívodem. Do nosné lišty lze nasunutím a zaklapnutím upevnit různé zásuvkové moduly pro napájení aktivních součástí. Do nosné lišty je možné upevnit kombinaci různých modulů, Schuko, IEC320 apod. Realizovat to snadno může i osoba bez elektrotechnické kvalifikace díky systému Plug & Play s ochranou před nebezpečným dotykem. |
| Materiál | Profil: Hliník, eloxovaný Vložky zásuvek: plast (PA6 GF 30 V1) |
| Délka | 250 mm |
| Způsob (elektrického) připojení | WAGO WINSTA MIDI |
| Fáze pro každé napájení | 1~ |
| Tepelná pojistka proti přepět | – |
| Jmenovité provozní napětí | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz |
| Jmenovitý proud (max.) | 16 A |
| Potřebné množství slotů modulu (počet) | 1 |
| Rozměry | Délka: 250 mm |
| Rozsah provozních teplot | 5 °C...45 °C |
| Vlhkost vzduchu (nekondenzující) | 5...95 % |
| Zásuvky | 6 x přístrojová zdířka C13, červená |
| Balení | 1 ks |
| Hmotnost/balení | 0,335 kg |

Funkce

| | |
|-------------------|---------------|
| Netto hmotnost | 0.33 |
| Brutto hmotnost | 0.338 |
| Číslo celní sazby | 85369001 |
| EAN | 4028177520318 |
| ETIM 7.0 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

Schválení

| | |
|------------|--------------------|
| Schválení | IEC CB VDE |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |