


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.230

## Zásuvkové moduly PSM

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.230 - Zásuvkové moduly PSM

Různé moduly lze různě zasouvat do nosné lišty.

## Funkce

Obj. č.	DK 7856.230
Provedení	nelze spínat
Popis výrobku	Modulární systém umožňuje základní vybavení rozváděče vertikální nosnou lištou s jednofázovým/třífázovým přívodem. Do nosné lišty lze nasunutím a zaklapnutím upevnit různé zásuvkové moduly pro napájení aktivních součástí. Do nosné lišty je možné upevnit kombinaci různých modulů, Schuko, IEC320 apod. Realizovat to snadno může i osoba bez elektrotechnické kvalifikace díky systému Plug & Play s ochranou před nebezpečným dotykem.
Materiál	Profil: Hliník, eloxovaný Vložky zásuvek: plast (PA6 GF 30 V1)
Délka	250 mm
Způsob (elektrického) připojení	WAGO WINSTA MIDI
Fáze pro každé napájení	1~
Tepelná pojistka proti přepět	–
Jmenovité provozní napětí	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Jmenovitý proud (max.)	16 A
Potřebné množství slotů modulu (počet)	1
Rozměry	Délka: 250 mm
Rozsah provozních teplot	5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %
Zásuvky	4 x přístrojová zdířka C19
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	0,341 kg

# Funkce

---

Netto hmotnost	0.3
Brutto hmotnost	0.341
Číslo celní sazby	85369001
EAN	4028177485358
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

---

# Schválení

---

Schválení	IEC CB UR + C-UR (recognized) VDE
Vysvětlení	Prohlášení o shodě

---