



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.000

IT systémové LED svítidlo

Stát: 19.10.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.000 - IT systémové LED svítidlo pro IT skříňové systémy a IT skřínky

Pro dokonalé osvětlení skříňových systémů IT a skříní IT.

Funkce

Obj. č.	DK 7859.000
Provedení	S ochrannou izolací, s interní pojistkou (T2A)
Popis výrobku	Pro perfektní osvětlení datové skříně.
Výhody	Možnost manuálního nebo automatického spínání dveřním polohovým spínačem Optimální osvětlení celé rozváděčové skříně Rychlá montáž Plug & Play Volitelná montáž pomocí západek do rastru, šroubem, nebo pomocí magnetu Okamžitě připraveno k použití díky připojovacímu kabelu se zástrčkou Upevnění bez ztráty výškových modulů
Materiál	Těleso svítidla: protlačovaný hliník Kryt svítidla: polykarbonát Zakončení svítidla: PC-ABS
Barva	Kryt: RAL 7016
Rozsah dodávky	IT systémové LED svítidlo Montážní sada magnetů Včetně upevňovacích šroubů
Možnosti připojení	Napájení pomocí konektoru Dveřní polohový spínač
Třída ochrany	II (s ochrannou izolací)
Spínač (typ)	Integrovaný, on/off/dveřní polohový spínač
Druh montáže svítidla	Šroubové upevnění Západky do rastru Magnetické upevnění

Funkce

Možnosti montáže	Přišroubování nebo přichycení pomocí klipů přímo na profil VX IT/ VX SE TE 8000, IT skříň: s magnetickou upevňovací sadou AX, TP: s magnetickou upevňovací sadou AX: s lištou pro montáž vnitřního vybavení K provozu s eurozástrčkou podle CEE 7/16 a přístrojovou zástrčkou
Světelný tok	600 lm
Barva světla	4000 K (neutrální bílá)
Poznámka	Připojovací kabely připravené k zapojení lze použít výhradně s IT systémovým LED svítidlem Kaskádování více IT systémových LED svítidel není možné
Rozměry	Šířka: 337 mm Výška: 55 mm Hloubka: 23 mm
Rozsah provozních teplot	-20 °C...55 °C
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 20
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	0,35 kg
Netto hmotnost	0.38
Brutto hmotnost	0.401
Číslo celní sazby	94054990
EAN	4028177817937
ETIM 7.0	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Schválení

Schválení	UL
Vysvětlení	Prohlášení o shodě