



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.000 Prosklené dveře

Stát: 27.9.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.000 - Prosklené dveře pro VX

Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.

Funkce

Obj. č.	VX 8618.000
Popis výrobku	Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.
Materiál	Rám: hliníkový protlačovaný profil Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	Rám: RAL 7035 Prosklená plocha (s potiskem uvnitř): RAL 9005
Rozsah dodávky	Prosklené dveře Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart 180° závěsy (4 kusy)
Kód IK	IK08
Poznámka	Při montáži namísto zadní stěny jsou zapotřebí uzavírací díly pro rám 8618.110.
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Vhodné pro	Typ skříně: VX Šířka: = 600 mm Výška: = 1.800 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	13 kg
Netto hmotnost	12.4
Brutto hmotnost	13
EAN	4028177921085
ETIM 7.0	EC000747

Funkce

ECLASS 8.0

27182204

Schválení

Schválení

UL + C-UL - FTTA

Certifikáty

Stupeň krytí