

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8702.050

## Bočnice podstavce, 200 mm

Stát: 26.9.2024 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8702.050 - Bočnice podstavce, 200 mm Z nerez oceli pro přední a zadní díly podstavce

Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm.

## Funkce

Obj. č.	TS 8702.050
Popis výrobku	Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm.
Materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Jemně zbrošený povrch, zrnitost 400
Rozsah dodávky	2 bočnice podstavce Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců o výšce 100 mm namontovány pootočené o 90°. Zde jsou nutné spojovací díly pro řadové propojení podstavce
Rozměry	Výška: 200 mm
Vhodné pro	Typ skříně: TS: = 500 mm
Balení	2 ks
Hmotnost/balení	3,58 kg
Netto hmotnost	3.38
Brutto hmotnost	3.56
Číslo celní sazby	94039910
EAN	4028177300002
ETIM 7.0	EC000721
ECLASS 8.0	27182003