


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1469.000 Plasttavler AX

Stat: 27-09-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1469.000 - Plasttavler AX med observationsvindue

AX plasttavler med glaslåge er optimalt egnet til udendørs anvendelse. Utallige fastgørelsesmuligheder i kabinettet sikrer individuelle udvidelsesmuligheder i 25-mm-gitter med f.eks. chassis og skinner.

## Funktioner

Best.nr.	AX 1469.000
Udgave	med observationsvindue
Materiale	Kabinet og låge: Glasfiberarmeret, umættet polyester GFK Låge: omløbende pakning af PU-skum Montageplade: Stålblade Observationsvindue: Polykarbonat Brandegenskaber iht. UL 94-V0 Uden halogen
Overflade	Kabinet og låge: ikke efterbehandlet, plasten er indfarvet Montageplade: galvaniseret
Farve	Svarende til RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med hængslet låge med rude, lukket hele vejen rundt, 3 mm dobbeltkamlås Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Montageplade Dobbelt tætning ved lågens over- og underkanter som integreret regnbeskyttelsesliste
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 56

# Funktioner

Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Beskyttelsesklasse	II (ved 1000 V AC)
IK-kode	IK09
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 800 mm Dybde: 300 mm
Materialetykkelse montageplade	3 mm
Mål montageplade (B x H)	505 mm x 725 mm
Lågeåbningsvinkel	130°
Antal låse	2
With viewing window	Ja
Bemærk	If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request.
Grundmateriale	Plast
Normer	Opfylder F1 Outdoor-Rating iht. UL 746C
Montageanvisning	Komponenter fastgøres i kabinettet med skruer til indvendig udvidelse Med universalvinkel kan komponenter fastgøres i 25 mm-mønster, f.eks. systemchassis
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	24,4 kg
Nettovægt	23.44
Bruttovægt	24.44
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	115,6 kg CO2 eq (Cat B)

# Funktioner

---

Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Toldtarifnummer	94037000
EAN	4028177006997
E-Number Sweden	E3465358
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Negative Certificate Overflade Kapslingsklasse
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK