


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1582.000**

**Plastforskruningsflangeplader**

Stat: 19-10-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1582.000 - Plastforskruningsflangeplader med PG-forprægning

Med forprægede PG-huller til kabelforskruninger.



## Funktioner

Best.nr.	KL 1582.000
Produktbeskrivelse	Med forprægede PG-huller til kabelforskruninger. Der anvendes pakninger fra standardflangeplader.
Materiale	ABS
Farve	RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprægninger	6 2 2
Antal x PG-diameter	6 x 13.5 2 x 16 2 x 21
Dimensioner	Bredde: 220 mm Dybde: 90 mm
Passer til	Bokstype: KL
Flangeplade	Størrelse: 2
Driftstemperatur	-40 °C...70 °C

# Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55 ved korrekt montage
Number knockouts	6 2 2
Pakkestørrelse	5 stk.
Vægt/PS	0,58 kg
Nettovægt	0.5
Bruttovægt	0.581
Toldtarifnummer	73269098
EAN	4028177010901
E-Number Sweden	E3404716
ETIM 8	EC000211
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421