

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1609.510 Buskabinetter BG

Stat: 19-10-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1609.510 - Buskabinetter BG

Vægskab med låge af stålplade, med glasplade af polykarbonat. Kapslingsklasse IP 65.
Busmoduler af så at sige alle fabrikater kan fastgøres.

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Best.nr. | BG 1609.510 |
| Materiale | Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade Observationsvindue: Polykarbonat, 4 mm |
| Overflade | Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kabinet med låge Observationsvindue i låge |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 65 |
| IK-kode | IK08 |
| Dimensioner | Bredde: 500 mm Højde: 300 mm Dybde: 120 mm |
| Materialetykkelse, kabinet | 1,38 mm |
| Materialetykkelse, låge | 1,25 mm |
| Position lågeanslag | forneden |
| Antal bæreskinner | 1 |
| Udskæringer (antal x Ø) | 48 |
| Lås | Udførelse lås: Lynlukning inkl. Plastbøsninger Antal låse: 2 |
| Kabelindføring (antal x Ø) | 48 x M20 |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |

Funktioner

| | |
|-----------------|---------------|
| Vægt/PS | 5,74 kg |
| Nettovægt | 5.193 |
| Bruttovægt | 5.966 |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177251854 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |