


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

Plastforskruningsflangeplader

Stat: 19.10.2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2560.010 - Plastforskruningsflangeplader med metrisk forprägning

Med forprægede huller til kabelforskrninger.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2560.010
Produktbeskrivelse	Med forprægede huller til kabelforskrninger. Der anvendes pakninger fra standardflangeplader.
Farve	RAL 7035
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprägninger	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Dimensioner	Bredde: 160 mm Dybde: 70 mm
Passer til	Bokstype: AE
Flangeplade	Størrelse: 1
Driftstemperatur	-40 °C...70 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55 ved korrekt montage
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Pakkestørrelse	10 stk.
Vægt/PS	0,61 kg
Nettovægt	0.51

Funktioner

Bruttovægt	0.605
Toldtarifnummer	39269097
EAN	4028177550254
E-Number Sweden	E3404761
ETIM 8	EC000211
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421