


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2562.200

Stat: 19-10-2024 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.200 - Med metriske angivelser, til AX

Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskrninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.

## Funktioner

Best.nr.	SZ 2562.200
Produktbeskrivelse	Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskrninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.
Materiale	Plast efter UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 firkantet gennembrydningspunkt har plads til 10 små tætningsindsatser
Number of rectangular cutouts	3
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forrægninger	3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32
Dimensioner	Bredde: 339 mm Dybde: 149 mm
Passer til	Bokstype: AX
Flangeplade	Størrelse: 2
Driftstemperatur	-40 °C...80 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66 ved korrekt montage
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12

# Funktioner

---

Number knockouts	3
	2
	3
	3
	2

---

Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32

---

Pakkestørrelse	1 stk.
----------------	--------

---

Vægt/PS	0,332 kg
---------	----------

---

Nettovægt	0.3
-----------	-----

---

Bruttovægt	0.332
------------	-------

---

Toldtarifnummer	39269097
-----------------	----------

---

EAN	4028177938403
-----	---------------

---

ETIM 8	EC000211
--------	----------

---

ETIM 7.0	EC000211
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------