

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.200

Stat: 19-10-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.200 - Med metriske angivelser, til AX

Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskrninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.

Funktioner

Best.nr.	SZ 2567.200
Produktbeskrivelse	Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskrninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.
Materiale	Plast efter UL 94-V0
Farve	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 firkantet gennembrydningspunkt har plads til 10 små tætningsindsatser
Number of rectangular cutouts	6
Bemærk	Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprægninger	4 x M12 5 x M16 5 x M20 4 x M25 3 x M32 1 x M40 1 x M50
Dimensioner	Bredde: 436 mm Dybde: 221 mm
Passer til	Bokstype: AX
Flangeplade	Størrelse: 7
Driftstemperatur	-40 °C...80 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66 ved korrekt montage

Funktioner

Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1
	Type 12
Number knockouts	4
	5
	5
	4
	3
	1
	1
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	0,601 kg
Nettovægt	0.58
Bruttovægt	0.601
Toldtarifnummer	39269097
EAN	4028177938458
ETIM 8	EC000211
ETIM 7.0	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------