

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3164.230

Topmonterede ventilatorer

Stat: 27-09-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3164.230 - Topmonterede ventilatorer til VX, VX IT

Topmonterede ventilatorer til kontormiljøer med meget lav støj udvikling (40 dB) og høj volumenstrøm (fritblæsende 1500 m³/h).



Funktioner

Best.nr.	SK 3164.230
Fordele	Enkel montage, udførelse af montageudskæringer er helt elimineret ved udførelsen med topplade Tilslutningsklart fortrådet
Materiale	Stålplade, lakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Topmonterede ventilatorer Inkl. montagematerialer
Mærkedriftsspænding	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,3 A 60 Hz: 0,35 A
Dimensioner	Bredde: 511 mm Højde: 227 mm Dybde: 511 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	Indvendigt kredsløb IP 54
Bemærk	Reduktion af den angivne luftydelse til 800 m ³ /h ved 40 Pa modtryk ved anvendelse af to ventilerede sokkelpaneler
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Vægt/PS	19,5 kg

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	18.35
Bruttovægt	19.36
Toldtarifnummer	84213925
EAN	4028177309494
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Godkendelser.

Certifikater.	EAC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring